

... nur Qualität hat Bestand

## MB-100

## Multihalter




**TORMEK®**  
Sharpening Innovation

Mit dem Multihalter MB-100 können Sie auch an der Seite der Tormek Diamant-Schleifscheibe schärfen und eine vollständig flache Fase für bestimmte Anwendungen herstellen. Der MB-100 hat eine Ausrichtlinie zur Einstellung der richtigen Schärffposition für das jeweilige Werkzeug bzw. die Vorrichtung. Er kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

## Zubehör für das Schärfen mit Tormek-Diamantschleifscheiben.

Der MB-100 ist mit folgenden Tormek-Vorrichtungen einsetzbar:

- KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer
- KJ-140 Zentrierende Vorrichtung für lange, dünne Messer
- SVM-45 Vorrichtung für Messer
- SVM-140 Vorrichtung für lange, dünne Messer
- SVM-00 Halterung für kleine Messer
- SVX-150 Vorrichtung für Scheren
- SVA-170 Vorrichtung für Äxte
- SVS-38 Vorrichtung für kurze Werkzeuge
- SVD-186 Vorrichtung für Röhren
- SVS-50 Multivorrichtung
- SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden
- SVD-110 Schleifstütze.



## Einstellen des Kantenwinkels

Beim Einstellen des Schleifwinkels mit der verbesserten Winkellehre WM-200 verwenden Sie die obere Winkelskala mit der Markierung „MB-100“. Wenn Sie den Schleifwinkel mit der bisherigen WM-200 einstellen, addieren Sie 18 Grad zu Ihrem gewünschten Winkel hinzu. Beispiel: Sie möchten einen Holzmeißel auf einen Winkel von 25 Grad schleifen, also addieren Sie 18 Grad an der Winkellehre und erhalten 43 Grad. Stellen Sie beim Schärfen mit dem MB-100 den Durchmesserenausgleicher für den Stein an der WM-200 immer auf 250 mm.

Bitte beachten Sie, dass der MB-100 nur für das Schärfen mit Tormek Diamant-Schleifscheiben konzipiert ist. Er eignet sich nicht für Schleifsteine, da diese abgerichtet werden müssen, was an der Seite nicht möglich ist.